

出货检验报告单

产品名称	离心管	规格	BLA02E0008	产品批号	08132024	
材料	PP	批量数量 (pcs)	5000	有效期	4 年	
检验依据	离心管检验规范					
检验项目	标 准		抽样方案		检验结果	
1 外观	产品表面光洁，不缺胶、缩水，不变形；管盖无胶丝、胶屑，螺纹清晰无拉毛；			n=20 IL=II Ac=5 AQL=1.0 Re=6	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	产品表面无明显划痕，裂迹，料花等；气泡直径≤0.4mm, N≤3；管口或管盖飞边：厚度≤0.2mm, 高度≤0.5mm, 色点：直径≤0.4mm, N≤3；				<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	管盖浇口不得高于管盖平面，以不刺手为准				<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	无可见或易清除的外来物质（蚊虫、油污、毛发或其他可见异物）；				<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	管体透明，印刷刻度清晰，无缺线或明显断线；书写区窗口平整，无明显缺印或油墨不均；自立式离心管立于平整桌面上不倾斜				<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
2 尺寸	尺寸符合图纸设计要求				<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
3 容量	容量刻度线误差在±3%以内			n=8 IL=S-2 AQL=1.0 Ac=0 Re=1	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
4 性能	管盖和管体装配动作顺畅，无明显卡滞现象，操作中用力甩动无渗漏；				<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	组装后，-30kpa 抽真空，保持 3 分钟，密封不漏液；				<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	10000g, 30min, 无裂纹、变形或破裂；				<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	-80℃至 121℃，无裂纹、变形或破裂				<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	无热原：细菌内毒素≤0.25EU/ml				<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	无 DNase 和 RNase				<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
5 包装	无漏装，混装或错装。			全检	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	包装无破损，脏污；标签内容正确；			全检	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

检验结论：

合格

不合格

检验人员/日期：王军 2024.08.30

复核人员/日期：

陈华丽 2024.08.30

